

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -30 ℃ ～ +105 ℃	保存温度範囲	-40 ℃ ～ +105 ℃	
	電 流	1 A	電 圧	AC 250V	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	30 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA（DC 又は 1000 Hz）で測定する。	30 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	単体挿抜力	0.64×1.1 の鋼製のピンで測定する。	差込力 3.4 N以下 引抜力 0.4 N以上	○	—
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 20 ～ 200 Hz、 加速度43.1 m/s ² で3方向 各3時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	—	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	熱 衝 撃	温度-40→5～35→85→5～35℃ 時間 30→ 5 →30→5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗： 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐 寒 性	温度-55℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗： 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	塩 水 噴 霧	濃度5%の塩水、96時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm、8時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	KS. SATOH	08.05.10
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	MO. OKADA	08.05.08
			担 当	MH. YAMAGUCHI	08.05.08
			製 図	MH. YAMAGUCHI	08.05.08
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-165564-01		
HRS	製品規格表		製品名	GT5-2022/F2. 7-3. 5SCF (70)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL755-0077-0-70	
				△	1/1