

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△	1	DIS-T-00534(00886)		宋倉	宋倉	03.4.11	△						
△							△						
適用規格													
定格	使用温度範囲		注1 -30℃～105℃				保存温度範囲		-40℃～105℃				
	電流		1 A				電圧		AC 250 V				
	特性インピーダンス		50 Ω										
性能													
	項目		試験方法				規格				QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○	
	表示		目視にて確認する。								○	○	
電気的 性能	接触抵抗		DC 1 Aで測定する。				30mΩ以下				○	-	
	低電圧、低電流下の接触抵抗		AC20mV以下、0.1mA (DC又は1000Hz) で測定する。				30mΩ以下				○	-	
	絶縁抵抗		DC 500 Vで測定する。				100MΩ以上				-	-	
	耐電圧		AC 650 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				-	-	
	電圧定在波比		周波数 0～6 GHzで測定する。				VSWR 1.5 以下				○	-	
機械的 性能	単体挿抜力		φ0.72 の鋼製ピンで測定する。				差込力 14.7 N以下 引抜力 0.5 N以上				○	-	
	繰り返し動作		30 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	耐振性		周波数20～200Hz、加速度43.1m/s ² で3方向各3時間試験する。				① 10μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗：60mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	耐衝撃性		振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。				① 10μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗：60mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	ロック強度		78.4 N以下の引張力をかん合軸方向に加える。				① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。				-	-	
環境的 性能	定常状態の耐湿性		温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。				① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	熱衝撃		温度-40℃→常温→85℃→常温 時間 30 → 5 → 30 → 5 分 を1000サイクル試験する。				① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	耐熱性		温度105℃中に300時間放置する。				① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	耐寒性		温度-55℃中に120時間放置する。				① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。				○	-	
	耐亜硫酸ガス性		濃度500ppm、8時間放置する。				① 接触抵抗：60mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。				○	-	
	はんだ耐熱性		こて先温度350℃、時間10秒間で試験する。				外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。				-	-	
	はんだ付け性		こて先温度350℃、時間3秒のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面95%以上が新しいはんだでぬれていること。				-	-	
備考							製図	設計	検図	承認	出図		
注1) 通電による温度上昇を含む。							AMC '02.12.6 宋倉	AMC '02.12.6 宋倉	AMC '02.12.6 佐藤	AMC '02.12.6 佐藤			
注 Q T：確認試験、A T：製品検査、○：適用項目													
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表				製品名 GT16G-2428SCF						
旧CL			図番 SLC4-165984				製品コード				△	1	
							CL766-0022-2					1	