




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS 適合品



コネクタ嵌合図




拡大図A (4:1)




注記

- 1) はんだ厚さ 0.12 で問題ないこと。
- 2) 推奨温度プロファイル (右表参照)
使用リフロー加熱方式:
遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250°C
 230°C 以上 : $20 \sim 40\text{s}$
プリヒート温度 : $150 \sim 180^{\circ}\text{C}$
 $60 \sim 120\text{s}$
- 3) 手ハンダ/ハンダごて温度:
 $280 \sim 300^{\circ}\text{C}$ 2s以内
- 4) 端子平坦度は 0.1 以下とする。
- 5) 推奨基板厚は $T=1.6$
- 6) 本製品は、基板の固定強度を補強するため、パネル等を使用し、コネクタ上部を押さえていただけるようお願い致します。


温度 ($^{\circ}\text{C}$)



基板推奨寸法図




パネル寸法図




2	PPS	グリーン	4	黄銅	すずめっき
1	銅合金	すずめっき	3	黄銅	すずめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
		APPROVED : KI. HIROKAWA	20200331	DRAWING NO.	ADC-167010-65-00
		CHECKED : EJ. WAKATSUKI	20200330	PART NO.	GT17HN-4DP-2H(B)(65)
		DESIGNED : TS. KUBOTA	20200325	CODE NO.	CL767-0175-0-65
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20200313		1/2

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


製品引出し方向




B-B




A-A



C (5:1)



カバーテープ先端テープ止め



梱包仕様

1. 1リール巻数は、300個とする。
2. カバーテープ剥離強度は0.1～0.7Nの範囲であること。

HRS

図番: ADC-167010-65-00
製品名: GT17HN-4DP-2H(B)(65)
製品コード: CL767-0175-0-65

2/2