


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

RoHS, ELV 適合品

注記

- 推奨温度プロファイル (右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40S
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120S
- 手ハンダ/ハンダこて温度: 280-300℃, 2S 以内.
- 端子平坦度は0.1mm 以下とする.
- 推奨基板厚はT=1.6mm
- はんだ厚さ0.12で問題ないこと.

温度 (℃)



実装状態図

基板推奨寸法図

パネル寸法図

実装状態図

2	PA	ブラウン	4	銅合金	すずめっき
1	銅合金	すずめっき	3	銅合金	すずめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
					CHECKED
					DATE
APPROVED : KI. HIROKAWA 20200409			DRAWING NO. ADC-168892-68-00		
CHECKED : EJ. WAKATSUKI 20200408			PART NO. GT17HN2-4DP-2H(A)(68)		
DESIGNED : TS. KUBOTA 20200325			CODE NO. CL767-0267-6-68		
DRAWN : YK. MITSUISHI 20200319					

