







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

RoHS, ELV 適合品



- 注記
- 1) 端子平坦度は0.1以下とする。
 - 2) はんだ厚さ0.12で問題ないこと。
 - 3) 推奨温度プロファイル(右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s
 - 4) 手ハンダ/ハンダごて温度 : 280~300℃ 2s以内
 - 5) 推奨基板厚はT=1.6
 - 6) パネル等を用いてコネクタに掛かる上下左右方向へのこじり力を緩和できる実装をお願い致します。
 - 7) 本製品は、CL767-0175-0-10 製品名:GT17HN-4DP-2H(B)(10)から置き換えて、ご使用いただけます。



2	PA	グリーン	4	黄銅	すずめっき
1	銅合金	すずめっき	3	黄銅	すずめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
		APPROVED : KI. HIROKAWA	20200326	DRAWING NO. ADC-169397-56-00	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CHECKED : EJ. WAKATSUKI	20200325	PART NO. GT17HN2-4DP-2H(B)(56)	
		DESIGNED : TS. KUBOTA	20200325	CODE NO. CL767-0294-9-56	
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20200221		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

