





Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

RoHS, ELV 適合品




A (4:1)

基板実装基準




実装状態図




実装状態図

- 注1. はんだ厚さは0.12で問題ないこと。
2. 推奨温度プロファイル(右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s
3. 手ハンダ/ハンダごて温度。
: 280~300℃
2s以内
4. 端子平坦度は0.1以下。
5. 推奨基板厚は1.6mm。
6. コネクタと基板間のこじり荷重を回避
するために、フランジなしの本製品は、
基板固定の機械的補強を設計的に配慮
願います。


温度(℃)



時間(s)







基板推奨寸法図




パネル寸法図

2	PPS	ライトグレー	4	黄銅	すずめっき
1	銅合金	すずめっき	3	黄銅	すずめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
APPROVED : KI. HIROKAWA 20200416				DRAWING NO.	ADC-169636-55-00
CHECKED : EJ. WAKATSUKI 20200415				PART NO.	GT17HN-4/4DP-2H(BA)(55)
DESIGNED : TS. KUBOTA 20200325				CODE NO.	CL767-0318-5-55
DRAWN : YK. MITSUISHI 20200324					

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品格納状態図(2:1)



1トレー 48個 入り

HRS

DRAWING NO.	ADC-169636-55-00		
PART NO.	GT17HN-4/4DP-2H(BA)(55)		
CODE NO.	CL767-0318-5-55		$\frac{2}{3}$

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

