






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



ELV, RoHS適合品



基板推奨寸法



- 注1. 推奨温度プロフィール(右表参照)
使用リフロー加熱方式: 遠赤外線、エア-大気中
または窒素
- リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s
2. 手ハンダ/ハンダごて温度 : 280~300℃ 2S以内
3. 端子平坦度は0.1mm以下
4. 推奨基板厚はT=1.6mm



2	黄銅	すずめっき	T=0.64	4	黄銅	すずめっき	T=0.4
1	PPS	ライトグレー		3	黄銅	すずめっき	T=0.64
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
UNITS mm		SCALE 2:1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED
		APPROVED : HK. UMEHARA		20201001		DRAWING NO. ADC-166657-86-00	
		CHECKED : HK. UMEHARA		20201001		PART NO. GT25-24DP-2.2V(56)	
		DESIGNED : DONGCHAN KIM		20201001		CODE NO. CL775-0021-0-86	
		DRAWN : DONGCHAN KIM		20201001			