

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R

F

A

B

C

D

E

F


メインカン合ガイド

パネルへの取付け状態図(4:1)

- 注 ① 部番⑥の締付トルクは、1N・mとする。
尚、緩み防止としてヘンゲルジャパン(株)製
ロックタイト242又は同等品の塗布を推奨します。
- ② 表面：金めっき 0.2μm min.
下地：ニッケルめっき 2μm min.


A-A

プリント基板




ティップポスト径(φ0.4)

メインカン合ガイド



カン合面から見た
基板ロケション寸法図(4:1)

メインカン合ガイド位置



カン合面から見た
パネル取付け穴寸法図(4:1)
パネル厚：0.7~2

訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY
1	DIS-C-000585	小松	岡	07.07.27			

3	りん青銅	②	6	黄銅	①	ニッケルめっき
2	PPS樹脂	(クロ)	5	りん青銅		ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	4	ベリリウム銅		ニッケルめっき
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考	
備考 REMARKS			製図 DRAWN			設計 DESIGNED
			検図 CHECKED			承認 APPROVED
			出図 RELEASED			
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL			図番 DRAWING NO. ADC3-115089			製品名 PART NO. HR25A-7R-4PA
尺度 SCALE 5:1			単位 UNITS mm			製品コード CODE NO. CL125-0647-6-00
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						1/1