





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS 適合品




基板推奨寸法図
(3:1)



パネル寸法図




実装状態図



トレイ梱包仕様

トレイを5段分重ねる。奇数枚目は同じ向きで重ね、偶数枚目は奇数枚目の向きから180°向きを変えた状態で重ねる。
尚、一番上は空トレイとする。




ダンボール入り数: 420個

1トレイ入り数: 105個



注1. 推奨温度プロファイル (右表参照)

- リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃、60~120s
2. 手ハンダ/ハンダごて温度: 280~300℃ 2s以内
3. 端子平坦度は0.1mm以下とする。
4. 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
5. 推奨はんだ厚さ0.12mmとする。



2	PA	ダークグレー	4	黄銅	錫めっき
1	銅合金	錫めっき	3	黄銅	錫めっき
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2:1	△の数 1	訂正記事 DIS-T-00003672	設計 TS. KUBOTA
		承認 : NH. NAKATA 14.03.08	図番 : ADC3-353182-00		
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		検図 : TS. KUBOTA 14.03.07	製品名 : GT32-4DP-1.5H		
		設計 : NK. IKUTA 14.03.06	製品コード : CL782-0038-1-00		
		製図 : NK. IKUTA 14.03.06	1/1		