

適 用 規 格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -30 °C ~ +85 °C	保存温度範囲	-40 °C ~ +85 °C	
	電 流	1 A	電 圧	AC 50V	
	特性インピーダンス	50 Ω			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	50 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 125Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
	電圧定在波比	周波数 0 ~ 5.9 GHzで測定する。(注2)	V SWR 1.7 以下	○	—
機 械 的 性 能	単体挿抜力 (中心コンタクト)	(HRM側) φ0.91 の鋼製ピンで測定する。	差込力 — N以下 引抜力 0.5 N以上	○	—
	繰り返し動作	1000 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗:100mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—