

		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日				△の数		訂正記事		担当		検図		年月日			
△										.		.		△								.		.	
△										.		.		△								.		.	

標準規格												
定格		電圧 (1)	— ~ —	AC — V	—	適合ケーブル		—				
		電流 (1)	— ~ —	— A	—	使用温度範囲		— ℃ ~ — ℃				
		電力	—				適合端子		下記備考欄による			
		特殊性	—				適合フレス		CM-105 (CL901-0005-4)			
性能												
No.	項目名称		条件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC DC 2-075290 及び標準規格に適合のこと。			—	—	—	—	○	○	
2	表示		同上			—	—	—	—	○	○	
3	絶縁抵抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。			—	—	—	MΩ	—	—	
4	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—	
5	耐電圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	—	—	—	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—	
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。			—	—	—	—	—	—	
8	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	—	gf	—	—	
			規格値を満足すること。			—	—	—	kgf	—	—	
9	耐湿性	温度	℃	湿度	%	時間で	高湿時	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。					乾燥後	—	—	MΩ	—	—
10	耐振性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—	
11	耐衝撃性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—	
12	耐温度サイクル		~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—	
13	寿命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。			—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	同上			—	—	—	mΩ	—	—	
14	耐腐食性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—	
15	耐硫化ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—	
16	耐亜硫酸ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—	
備考												
備考	適合端子	DF1B-R24F (CL541-0217-9)				製図	担当	検図	査閲	承認	出図	
		DF1B-R24FA (CL541-0261-0)										
		DF1B-R26F (CL541-0218-1)										
		DF1B-R26FA (CL541-0262-3)										
		DF1B-R28F (CL541-0219-4)										
		DF1B-R28FA (CL541-0263-6)										
この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。												
旧CL		CL		図番		製品コード		製品名				
旧図		SLC4		SLC4-075290-		CL901-4507-4-		AP105-DF1B-R				

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目