

TO
Q1

	△の数	訂正	記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正	記事	設計	検図	年月日	
△							△							
△							△							
適用規格														
定格	使用温度範囲		-55℃～65℃				保存温度範囲		-55℃～65℃					
	電圧		—				使用湿度範囲		—%～—%					
	電流		—				適合ケーブル		シース外径：φ9以下					
性能														
	項目		試験方法				規格				QT	AT		
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○		
	表示		目視にて確認する。								○	○		
機械的性能	耐振性		周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 — m/s ² で 3 方向各 2 時間試験する。				破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。				○	—		
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。								○	—		
環境的性能	温度サイクル		温度 -55 → 5～35 → 65 → 5～35℃ 時間 30 → 2～3 → 30 → 2～3分 を 5 サイクル試験する。				破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。				○	—		
備考														
製図							設計		検図		承認		出図	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。														
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目														
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.							製品規格表				製品名 HDA-CTH1 (10)			
旧CL			図番			製品コード					1			
CL			SLC4-022620-01			CL211-0622-0-10					1			