

適用規格					
定格	使用温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	
	電力	-- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ \triangle 8 GHz)	
	特殊性	----	使用ケーブル	RF-MF50161 (日星電気)	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
電氣的性能	接触抵抗	10 mA (DC or 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コネクタ 0.52 (Lmax-0.6) +24 mΩ 以下 外部コネクタ 0.18 (Lmax-0.6) +14 mΩ 以下	○	○
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	○
	耐電圧	AC 200 Vの電圧を1分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)	せん絡, 絶縁破壊がないこと。	○	○
	電圧定在波比 \triangle	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。 周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。 周波数 6 ~ 8 GHzにて測定する。	VSWR 1.3 以下	○	-
			VSWR 1.4 以下		
VSWR 1.6 以下					
挿入損失	周波数 -- ~ -- GHzにて測定する。	-- dB以下	-	-	
機械	ケーブルクランプ部の引張り強度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け, 断線が発生するまで引張り、最大荷重を確認する。	最大荷重 9.8 N以上	○	-
\triangle の数	訂正記事		設計	検図	年月日
\triangle	2	DIS-D-00005258	MK. INOUE	TO. KATAYAMA	20200923
備考 1. Lはケーブル指定寸法(単位:mm)を示します。 2. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。 試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	TO. KATAYAMA	20190116
			検図	TO. KATAYAMA	20190116
			担当	NK. OOSAWA	20190116
			製図	NK. OOSAWA	20190116
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番		
HRS	製品規格表		製品名	HPJ2-UFLHF6-068N*T-ALRS	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	\triangle	1/1