

適用規格		ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 CAT6a			
定 格	使用温度範囲	1 -25℃～60℃	保存温度範囲	-25℃～60℃	
	電 圧	AC 125 V	使用湿度範囲	95 %以下	
	電 流	1 A	適合ケーブル	—	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考	1	①使用温度範囲は通電による温度上昇も含みます。 ②コネクタ単体の温度範囲となります。 ③使用するケーブルメーカーの保証温度範囲内でご使用下さい。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。	承認	YH. ENAMI	09.06.02
			検 図	YH. ENAMI	09.06.02
			担 当	MT. ITANO	09.06.02
			製 図	MT. ITANO	09.06.02
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-126868-02		
HRS	製品規格表		製品名	TM31P-TM-88P (02)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL222-4626-7-02	△ 1/1