

適用規格					
定 格	使用温度範囲		-40 °C ~ +105 °C (90 %RH以下)	保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)
	電 力		-- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 8 GHz)
	特 殊 性		----	使用ケーブル	φ0.81ケーブル
性能					
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT AT
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○ ○
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。		500 MΩ以上	○ ○
	耐 電 圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)		絶縁破壊がないこと。△ ₁	○ ○
	電 圧 定 在 波 比 ①	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。		VSWR 1.3 以下	○ -
		周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。		VSWR 1.35 以下	
		周波数 6 ~ 8 GHzにて測定する。		VSWR 1.4 以下	
	挿 入 損 失	周波数 -- ~ -- GHzにて測定する。		-- dB以下	- -
機械	ケーブルクランプ部の引張り強度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け、断線が発生するまで引張り、最大荷重を確認する。		最大荷重 7 N以上	○ -
	△の数	訂正記事		設計	検図 年月日
△	2	DIS-D-00011775		MS. MATSUMOTO	MT. KANEKO 20220512
備考 ハロゲンフリー対象品				承認	NK. NINOMIYA 20201028
注 ① VSWRは両端にSMA変換アダプタを取り付けた状態で測定した値です。				検 図	MT. KANEKO 20201027
2 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。				担 当	MS. MATSUMOTO 20201027
3 製品の仕様は予告なく変更することがあります。				製 図	MS. MATSUMOTO 20201027
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。△ ₁					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図 番		
HRS	製 品 規 格 表		製品名		UFL-2LPHF6-04**TV-AE-L
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		△ 1/1