



1	2	3	4																																																				
A				A																																																			
B	<table border="1"><thead><tr><th>製品名</th><th>ケーブル色</th></tr></thead><tbody><tr><td>~04*1TV~</td><td>白</td></tr><tr><td>~04*2TV~</td><td>黒</td></tr></tbody></table>			製品名	ケーブル色	~04*1TV~	白	~04*2TV~	黒	B																																													
製品名	ケーブル色																																																						
~04*1TV~	白																																																						
~04*2TV~	黒																																																						
C	注 ① 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。 ② 各ケーブル長での公差は下表の通りです。 <table border="1"><thead><tr><th>長さ L [mm]</th><th>公差 [mm]</th></tr></thead><tbody><tr><td>$35 \leq L \leq 200$</td><td>± 4</td></tr><tr><td>$200 < L \leq 500$</td><td>± 8</td></tr><tr><td>$500 < L \leq 1000$</td><td>± 12</td></tr><tr><td>$1000 < L$</td><td>$\pm 1.5\%$</td></tr></tbody></table>			長さ L [mm]	公差 [mm]	$35 \leq L \leq 200$	± 4	$200 < L \leq 500$	± 8	$500 < L \leq 1000$	± 12	$1000 < L$	$\pm 1.5\%$	C																																									
長さ L [mm]	公差 [mm]																																																						
$35 \leq L \leq 200$	± 4																																																						
$200 < L \leq 500$	± 8																																																						
$500 < L \leq 1000$	± 12																																																						
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$																																																						
D	③ 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より$\pm 45^\circ$以内の仕上がりとなります。 501mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます 4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。			D																																																			
E	【コネクタ寸法図】 			E																																																			
F	<table><tr><td>1</td><td>X.FL-LP-040(09)</td><td>CL331-0700-5-09</td><td>2</td><td>φ0.81ケーブル</td><td rowspan="2">ハロゲンフリー対象品</td></tr><tr><td>部番</td><td>製品名</td><td>製品コード</td><td>部番</td><td>製品名</td></tr></table> <table><tr><td>UNITS mm</td><td></td><td>SCALE FREE</td><td>COUNT ① 1</td><td>DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00011688</td><td>DESIGNED MS. MATSUMOTO</td><td>CHECKED MT. KANEKO</td><td>DATE 20220502</td></tr><tr><td colspan="4">APPROVED : NK. NINOMIYA 20200220</td><td colspan="4">DRAWING NO.</td></tr><tr><td colspan="4">CHECKED : MT. KANEKO 20200219</td><td colspan="4">PART NO.</td></tr><tr><td colspan="4">DESIGNED : MK. INOUE 20200219</td><td colspan="4">CODE NO.</td></tr><tr><td colspan="4">DRAWN : MK. INOUE 20200219</td><td colspan="4">X.FL-2LP9-04**TV-A-L ①</td></tr></table>			1	X.FL-LP-040(09)	CL331-0700-5-09	2	φ0.81ケーブル	ハロゲンフリー対象品	部番	製品名	製品コード	部番	製品名	UNITS mm		SCALE FREE	COUNT ① 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00011688	DESIGNED MS. MATSUMOTO	CHECKED MT. KANEKO	DATE 20220502	APPROVED : NK. NINOMIYA 20200220				DRAWING NO.				CHECKED : MT. KANEKO 20200219				PART NO.				DESIGNED : MK. INOUE 20200219				CODE NO.				DRAWN : MK. INOUE 20200219				X.FL-2LP9-04**TV-A-L ①				F
1	X.FL-LP-040(09)	CL331-0700-5-09	2	φ0.81ケーブル	ハロゲンフリー対象品																																																		
部番	製品名	製品コード	部番	製品名																																																			
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT ① 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00011688	DESIGNED MS. MATSUMOTO	CHECKED MT. KANEKO	DATE 20220502																																																
APPROVED : NK. NINOMIYA 20200220				DRAWING NO.																																																			
CHECKED : MT. KANEKO 20200219				PART NO.																																																			
DESIGNED : MK. INOUE 20200219				CODE NO.																																																			
DRAWN : MK. INOUE 20200219				X.FL-2LP9-04**TV-A-L ①																																																			
FORM HC0011-5-1																																																							