




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正記事		設計	検図	年月日	訂正記事		設計	検図	年月日
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE
1	DIS-C-000516	前場	江沢	07.02.16					
2	DIS-C-000542	前場	江沢	07.03.09					
2	DIS-C-000633	前場	江沢	07.05.25					



カン合状態図 (1:1)
(部番⑨の締込み時)

注7 本品は、レセプタクルとカン合させた時、マークの位置が図-1に示す通りコネクタの中心から1以下にあることを確認して下さい。
この位置にない場合は、マークがコネクタの中心部に位置するまで本品を挿入して下さい。

6	りん青銅	ニッケルめっき	12	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
5	ステンレス鋼		11	ホリヤミ樹脂	(シロ) UL94V-0
4	亜鉛合金	黒クロムめっき	10	水素化トリウム	(グレー)
3	亜鉛合金	黒クロムめっき	9	ホリヤミ樹脂	(クロ) UL94V-0
2	銅合金	銀めっき 2μm MIN	8	フッ素ゴム	(クロ)
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	7	フッ素ゴム	(クロ)

部番	材 質	処 理	備 考	部番	材 質	処 理	備 考
----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

備考	REMARKS	製 図	設 計	検 図	承 認	出 図
		DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED

旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-115240	製品名 PART NO. HR34B-12WPE-4S-X
尺 度 SCALE 2 : 1	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL134-0031-0

旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-115240	製品名 PART NO. HR34B-12WPE-4S-X
尺 度 SCALE 2 : 1	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL134-0031-0

- 注 ① 部番④の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止として部番⑨のM16×0.75のねじ部にロックタイト242及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑫の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止として部番⑨のM13×L2P1(2条ねじ)のねじ部にロックタイト242及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ③ 部番①,④,⑨,⑫の回転方向の位置関係は一例を示す。
- ④ マーク及びマークは、白色表示とする。
- ⑤ ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に確認の上御使用願います。
- ⑥ 本品は、コンジットと組み合わせての使用は出来ません。

TO
R