

適用規格					
定 格	使用温度範囲	  -55℃～85℃	保存温度範囲	  -55℃～60℃	
	電 圧	AC 350 V , DC 490 V	使用湿度範囲	 95 % MAX	
	電 流	3 A	適合ケーブル	—	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接 触 抵 抗	100 mA (DC OR 1000 Hz)で測定する。	15 mΩ 以下	○	○
	低電圧・低電流下の接触抵抗	20 mV 以下, 1 mA (DC OR 1000 Hz)で測定する。		○	—
	絶 縁 抵 抗	DC 500 V で測定する。	5000 MΩ以上	○	○
	耐 電 圧	AC 1250V の電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
機 械 的 性 能	総 合 挿 抜 力	適合コネクタで測定する。	差込力 50.0 N 以下 引抜力 33.3 N 以下	○	—
	繰 り 返 し 動 作	500 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 15 mΩ 以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 振 性	周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 3 方向 各 2 時間 試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 衝 撃 性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	温 度 サ イ ク ル	温度 -55 → 5～35 → 85 → 5～35℃ 時間 30 → 2～3 → 30 → 2～3 分 を 5 サイクル試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	定常状態の耐湿性	温度 40℃, 湿度 90～95%中に 96 時間 放置する。	①絶縁抵抗: 10 MΩ以上 (高湿時) 1000 MΩ以上 (乾燥時) ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩 水 噴 霧	濃度 5 % の塩水, 48 時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	フロー: はんだ温度 260 ± 5℃ 浸せき時間 10 ± 1 秒間で試験する。 手はんだ: こて先温度 350℃, 5 秒以下	外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245 ± 2℃, 浸せき時間 3 ± 1 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しい はんだでぬれていること。	○	—
  使用温度範囲は通電による温度上昇も含みます。   保存温度範囲は梱包材を含めた未使用状態の保存温度を示しています。 製品実装後の保存温度は使用温度範囲が適用となります。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	5	DIS-E-004521	TY. ITO	EJ. WAKATSUKI	13. 02. 08
備考			承 認	HO. MIWA	05. 01. 05
			検 図	YH. ENAMI	05. 01. 05
			担 当	TU. TANIGUCHI	05. 01. 05
			製 図	TU. TANIGUCHI	05. 01. 05
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-009836-06	
	製 品 規 格 表		製品名	SDAB-15P (55)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL211-0249-9-55	 1/1