

規格												
電圧		1~15		AC 350V DC 490V		適合ケーブル						
電流		~		A		インピーダンス 周波数範囲		Ω (0 ~ Hz)				
電力						使用温度範囲		$^{\circ}\text{C}$ ~ $^{\circ}\text{C}$				
特殊性												
性能												
項目		規格				値		検査				
項目名称		条件				試験規格		最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC DC3-10056 及び準拠規格に適合のこと。						-	-	-	○	○
2	表示	同上						-	-	-	○	○
3	絶縁抵抗	DC 500Vで測定し規格値以上のこと。						5000	-	M Ω	○	○
4	接触抵抗	DC Aで測定し規格値以下のこと。						-	-	mV m Ω	-	-
	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。						-	-	mV m Ω	-	-
5	耐電圧	AC 1250Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。						-	-	-	○	○
6	V. S. W. R	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。						-	-	-	-	-
7	挿入損失	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。						-	-	dB	-	-
8	ドライナーキット性能	DC μV で交互に極性を変えて導通があること。						-	-	-	-	-
9	接触	右の銅製ピンにて規格値を満足すること。						-	-	gf	-	-
	插抜力	規格値を満足すること。						-	-	kg	-	-
10	耐湿性	温度 40 $^{\circ}\text{C}$ 湿度 90~95% 96 時間で				高温時	MIL-STD-202	10	-	M Ω	○	-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	-103B条件(B)	1000	-	M Ω	○	-
11	耐振性	破壊、割れ及び部品のユルミがないこと。				MIL-STD-202 -201A		10 55 213	55 213 9	Hz (振巾) G 回	○	-
12	耐衝撃性	同上				MIL-STD-202 -213B条件(A)		-	50 9	G 回	○	-
13	耐温度サイクル	割れ、キ裂及び各部に異状が生じないこと。				MIL-STD-202 -102A条件(D)		-	55, 25, 85, 25 $^{\circ}\text{C}$		○	-
14	接触	回の抜き差しを行い64項の条件で規格値以下。						-	-	mV m Ω	-	-
	命令	同上						-	-	mV m Ω	-	-
15	耐腐食性	塩水の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-	-	-
16	耐水性	水深 10cm 圧力 kg/cm^2 時間で規格を満足すること。						-	-	-	-	-
17	耐気圧性	圧力 kg/cm^2 mmHg 分で規格を満足すること。						-	-	-	-	-
備考												
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと												
記 表 担 任 査 閲 承 認 出 発 月 日												
技 1.02 伊藤 技 1.01 渡辺 技 2.10.4 田中 技 1.05 中沢												
分類 番号	CL211-02809-05		製品 名	CDA-15S (05)		製品規格表		図 番	SLC4-10056-			

注 (1) 「~」はコンタクト名を表わす

(2) QT: 認定試験 FT: 定期検査 AT: 製品検査 ○: 適用項目