Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	−35℃～ +85℃ (注1)	保存温度範囲	−10℃～ +60℃ (注3)
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40%～ 70% (注3)
	電圧	AC/DC 150V	適合コネクタ	DF13-*S-1.25C
	電流	1A/pin	適合圧着端子	DF13(G)-2630SCF DF13-3032SCF

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	30mΩ以下	○	−
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500MΩ以上	○	−
	耐電圧	AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	−
機械的性能	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗:30mΩ以下 ②破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	−
	耐振性	周波数 10～55 Hz､片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	−
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2､持続時間 11 ms､ 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	−
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃､湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：30mΩ以下 ②絶縁抵抗：500MΩ以上 ③破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	−
	温度サイクル	温度 −55 → +15～+35 → +85 → +15～+35℃ 時間 30 → 2～ 3 → 30 → 2～ 3分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。	①接触抵抗：30mΩ以下 ②絶縁抵抗：500MΩ以上 ③破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	−
	半田耐熱性	【はんだ槽法の場合】 半田温度：250℃,浸漬時間：10秒間の 条件にて半田付けを行う。 【手半田付けの場合】 半田ごてで300℃,3秒の条件にて 半田付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	−
	半田付け性	半田温度 240℃､ 浸漬時間 3秒間の半田付けを行なう。	半田浸漬面の 95 %以上が 新しい半田で濡れていること。	○	−

備考
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)結露のないこと。
(注3)未使用品の梱包状態に適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。

承認	SJ.OKAMURA	20211217
検図	SZ.ONO	20211217
担当	HT.SATO	20211217
製図	SK.CHIBA	20211217

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-083673-25-00
		製品名	DF13-*P-1.25DSA(25)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL536 △0 1/1

技書規２３１－１