

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）		
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40%～ 70%（注3）		
	電 圧	AC 150V (DC)	適合コネクタ	DF13-*S-1. 25C		
	電 流	1A/pin	適合圧着端子	DF13-2630SCF DF13G-2630SCF DF13-3032SCF		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	表示	目視にて確認する。		○	○	
	電気的 性能	接触抵抗	100 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	30mΩ 以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500MΩ 以上	○	—	
機械的 性能	耐電圧	AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—	
	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → +15～+35 → +85 → +15～+35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	半田耐熱性	【はんだ槽法の場合】 半田温度: 250℃、浸漬時間: 10秒間の 条件にて半田付けを行う。 【手半田付けの場合】 半田ごてで300℃、3秒の条件にて 半田付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—	
	半田付け性	半田温度 240℃、 浸漬時間 3秒間の半田付けを行なう。	半田浸漬面の 95 %以上が 新しい半田で濡れていること。	○	—	
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含みます。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 未使用品の梱包状態に適用						
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△						
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(適応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	SJ. OKAMURA	20211216	
			検 図	SZ. ONO	20211216	
			担 当	TH. SATO	20211215	
			製 図	TH. SATO	20211215	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC-162420-25-00			
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF13-*P-1. 25DS (25)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL536	△ 1/1	