


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
Q2



△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	DIS-E-000115	伊藤 博道		05.06.06					

注1 適合ケーブルは下表による。

ビニルシース	(φ5)	ドレイン線	芯線	絶縁体外径 φ0.90 _N φ1.00 導体サイズ(より線) AWG26~27相当
中心介在		芯線		※(1)
導体		絶縁体		ビニルシース外径 φ5.0
シールド				AWG25相当 ※(2) 7本/φ0.18

※(1) フードのケーブル挿入穴の最狭部寸法がmin. 5.6の為
※(2) 構成は参考とします。

フード
(2/1)

5 添付品

アダプタ

4 添付品

2 アダプタはハーネス作業時の整線用です。
3 ()内は参考寸法を示す。

3	黄銅	すずめっき			
2	りん青銅	金めっき 1.27μm	5	ポリカーボネート樹脂	色: ナチュラルライトグレー
1	ポリカーボネート樹脂	(トウメイ)	4	ポリカーボネート樹脂	(トウメイ)
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO. (OLD)			製品名 PART NO. TM11AP-88P(04)		
図番 DRAWING NO. ADC3-120679-04			製品コード CODE NO. CL222-2780-6-04		
尺度 SCALE 4:1			1/1		
単位 UNITS mm					