






A
B
C
D
E
F



製品コード	極数	A	B	C	D	E
CL537-0292-0-51	20	7.1	4.5	5.2	5.6	5.3
CL537-0293-0-51	30	9.6	7.0	7.7	8.1	7.8
CL537-0294-0-51	32	10.1	7.5	8.2	8.6	8.3
CL537-0295-0-51	36	11.1	8.5	9.2	9.6	9.3
CL537-0296-0-51	40	12.1	9.5	10.2	10.6	10.3
CL537-0297-0-51	50	14.6	12.0	12.7	13.1	12.8
CL537-0298-0-51	60	17.1	14.5	15.2	15.6	15.3




推奨メタルマスク図 (10:1)



メタルマスク厚さ: 120 μm

推奨パターン図 (10:1)



注1 リード平坦度は、0.08mm以内となります。

2 斜線部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

2	リン青銅	接触部:金めっき 0.2μm min	6	PS	補強カラー, CLEAR
		リード部:金めっき 0.015μm min	5	PS	プラスチックリール, BLACK
		その他(下地):ニッケルめっき 2μm min	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK・UL94V-0	3	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数 0	訂 正 記 事	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : WR.FUKUCHI	20200702	図番 : ADC-390689-51-77	
		検 図 : TS.MIYAZAKI	20200702	製品名 : DF12NC-*DS-0.5V(51)	
		設 計 : RN.IIDA	20200702	製品コード	
		製 図 : RN.IIDA	20200702	CL537	
				1/2	

A
B
C
D
E
F

