







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



② コネクタユニット組込状態図




- 注 1. 本品はバラ梱包での納入となります。
③ ② 本品は図示の通り、コネクタユニット：DH40-17SまたはDH3*B-17Sを組み込んで使用致します。
なお、コネクタユニットの結線にはクランプ金具：DH-17-CMB（6.3）が必要となります。
3. 本品はロックねじ：DH-LNA***を組み込んだレセプタクル：DH60-17P*とかん合となります。
④ かん合相手に取り付けられるロックねじ：DH-LNA***との推奨ねじ締めトルクは
0.06~0.07N・mとなります。
⑤ カバー同士の推奨ねじ締めトルクは0.1~0.15N・mとなります。


3	ステンレス鋼	ニッケルめっき0.1μm以上	5	鋼	黒色クロメート
2	ポリカーボネート樹脂	UL94V-0（クロ）	4	鋼	表面：ニッケルめっき2μm以上 下地：銅めっき1μm以上 M2X0.4
1					
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-E-00002570	設 計 TS. ITO
		承 認 : AO. SUZUKI 20081202 検 図 : MO. SHIMOYAMA 20081202 設 計 : TS. ITO 20081202 製 図 : TS. ITO 20081202	図番 : ADC-126586-00-00 製品名 : DH-17-CV1B 製品コード : CL244-0009-6-00		
					検 図 TU. TANIGUCHI
					年月日 20191007
					③ 1/2

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


部番 ①




部番 ②




部番 ③



部番 ④



部番 ⑤



HRS

図番: ADC-126586-00-00
製品名: DH-17-CV1B
製品コード: CL244-0009-6-00

3/2/2