

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						.	△						.	
△						.	△						.	
準 処 規 格														
定 格		電 圧 (1)	1 ~	AC 250 V			適合ケーブル	UL1007 #24 ~ #28						
		電 流 (1)	1 ~	DC 3 V			使用温度範囲	(注1) -30℃ ~ +85℃						
		電 力												
		特 殊 性												
性 能														
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC - 80530 及び 準規規格に適合のこと。					-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。						-	MΩ				
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-		mΩ				
		コンタクト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○			
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					-	-	-				
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ				
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト	0.635±0.002 の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				MIL-STD-1344	40	450	gf	○			
			規格値を満足すること。							kgf				
9	耐 湿 性	温度 °C 湿度 % 時間で				高湿時			-	MΩ		-		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後			-	MΩ		-		
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-		-		
11	耐 衝 撃 性		加速度 G の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-		-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		~ °C, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-		-		
13	寿 命	コンタクト	30 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-	30	mΩ	○	-		
		コンタクト	同 上					-		mΩ		-		
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
17	圧着部引張強度		UL1007 AWG #24					2.6	-	kg	○			
			UL1007 AWG #26					2.4	-	kg	○			
			UL1007 AWG #28					1.6	-	kg	○			
備 考														
(注1) 通電による温度上昇を含む。							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図		
この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。							製品規格表		製品名		DF1B-2428SCF			
							製品コード		CL541-0678-1-					
旧 CL	CL		図 番		SLC4-80530-									
旧 図	SLC4		番											

注 (1) 「~」はコンタクトNo.を表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目