

1	2	3	4
---	---	---	---

フライス面

5.9^{+0.1}₀

φ 6.4^{+0.1}₀

パネル取付寸法図
推奨パネル厚：0.7～2.2mm

注 1 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。

2 製品名“L”の箇所はハーネスの長さを示します。
(標準公差は下記の通りとなります。)

長さ L (mm)	標準公差(mm)
50 ≤ L ≤ 200	±4
200 < L ≤ 500	±8
500 < L ≤ 1000	±12
1000 < L	±1.5%

3 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より ±45° 以内の仕上がりとなります。但し501mm 以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。

4 ロックナットとトウスワッシャーとOリングは 梱包単位毎に各々まとめて梱包し、添付いたします。

5 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

【コネクタ使用上のご注意】

- コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U. FL-LP-N-2 (CL331-0494-5) を用いて垂直に引き抜いて下さい。
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので 絶対に行わないで下さい。
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。
- ケーブルの取り扱いについて
(1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますので、ご注意ください。

【コネクタ寸法図】

2	U. FL-LP-088HF(06)	CL331-0560-8-06			
1	SMA(R)-200-088WBPJBN	CL323-0949-9-00			
3	RF-MF50141	日星電気(株)			
部番	製品名	製品コード	部番	製品名	製造業者名

UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
-------------	--	---------------	-----------	--------------------------	----------	---------	------

HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.

APPROVED : TO. KATAYAMA 20200519

CHECKED : TO. KATAYAMA 20200519

DESIGNED : MK. INOUE 20200519

DRAWN : MK. INOUE 20200519

DRAWING
NO.

PART
NO.

CODE
NO.

SRWBPJ-UHF6-088N*T-AL

0

1

1

FORM HC0011-5-1

2

3

4