

適用規格							
定 格	使用温度範囲	-40℃～+90℃(90%RH以下)		保存温度範囲	-40℃～+90℃(90%RH以下)		
	電 力	-- W		特性インピーダンス	50Ω(0～8GHz)		
	特 殊 性	----		使用ケーブル	F-MF103CN(日星電気)		
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○
	接 触 抵 抗	10 mA(DC or 1000 Hz)以下で測定する。		中心コンタクト 1.4 (Lmax+1.1)+24 mΩ以下 外部コンタクト 0.3 (Lmax+1.1)+14 mΩ以下		○	○
電気的 性能	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。		500 MΩ以上		○	○
	耐 電 圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)		せん絡, 絶縁破壊がないこと。		○	○
	電 圧 定 在 波 比	周波数 0～3 GHzにて測定する。		VSWR 1.3 以下		○	—
		周波数 3～6 GHzにて測定する。		VSWR 1.35 以下			
		周波数 6～8 GHzにて測定する。		VSWR 1.4 以下			
	挿 入 損 失	周波数 — ～ — GHzにて測定する。		--- dB以下		—	—
機械	ケーブルクランプ部の 引張り強度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け, 断線が 発生するまで引張り、最大荷重を確認する。		最大荷重 7 N以上		○	—
	△の数	訂正記事		設計		検図	年月日
△0							
備考				承認	TO. KATAYAMA	20200928	
1. Lはケーブル指定寸法(単位:mm)を示します。 2. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。				検 図	TO. KATAYAMA	20200928	
				担 当	MK. INOUE	20200928	
				製 図	MK. INOUE	20200928	
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。							
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図 番			
HRS	製 品 規 格 表		製品名		HWBPJ-UFLHF6-04N*TV-AL		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		△ 1/1		