

適用規格									
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +105℃ (注1)		保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)			
	使用湿度範囲		20% ～ 80% (注2)		保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)			
	嵌合コネクタ		DF62B-2EP-2. 2C(##)		電 圧	AC/DC 250V			
	UL・ C-UL 定格 	電圧	AC/DC 250V		電 流	AWG#22 : 4 A/pin AWG#24 : 2 A/pin AWG#26-30 : 1 A/pin			
		電流	AWG#22 : 3A/pin AWG#24 : 2A/pin AWG#26-30 : 1A/pin						
	使用温度範囲		-35℃～ +75℃ (注1)		適合端子	DF62-22SC* DF62-2428SC* DF62-30SC*			
性 能									
	項 目	試 験 方 法			規 格		QT	AT	
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。					○	○	
電氣的 性能	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。			1000 MΩ 以上		○	—	
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—	
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。			破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。			破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。			破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)			①絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)			①絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
備考									
(注1) 通電時の温度上昇を含む。									
(注2) 結露のないこと。									
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用湿度範囲を適用。									
	△の数	訂正記事			設計		検図		年月日
	1	DIS-H-00019419			RI. GENDA		SZ. ONO		20231115
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。						承認	KI. AKIYAMA		20130917
						検 図	OM. MIYAMOTO		20130913
						担 当	TH. YOSHIZAWA		20130913
						製 図	MI. SAKIMURA		20130910
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目					図番		SLC-351970-18-02		
	製 品 規 格 表				製品名		DF62C-2S-2. 2C (18)		
	ヒロセ電機株式会社				製品コード		CL0544-0565-4-18		 1/1