

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△		1 RE-F-0809		米村		2.10.9	△						
△							△						
標準規格													
定格		電圧 (V)	— ~ —	AC — V	—	適合ケーブル		UL STYLE 1007, AWG 26, 28, 30					
		電流 (A)	— ~ —	— A	—	使用温度範囲		— ℃ ~ — ℃					
		電力	—			適合端子品名		A3B-2630SCC					
		特殊性	—										
性能													
No.	項目名称		条件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC Dc 3-80089 及び 準拠規格に適合のこと。				—	—	—	—	○	○	
2	表示		同上				—	—	—	—	○	○	
3	絶縁抵抗		DC	Vで測定し規格値以上のこと。			—	—	—	MΩ	—	—	
4	接触抵抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—	
5	耐電圧		AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	—	—	—	
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mA			で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。	—	—	—	mΩ	—	—	
7	ドライサージ性能		DC	μVで交互に極性を変えて導通があること。			—	—	—	—	—	—	
8	挿抜力	コンタクト				の鋼製ピンにて規格値を満足すること。	—	—	—	gf	—	—	
						規格値を満足すること。	—	—	—	kgf	—	—	
9	耐湿性	温度	℃	湿度	%	時間で	高温時	—	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。					乾燥後	—	—	—	MΩ	—	—
10	耐振性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G			で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。	—	—	—	—	—	—	
11	耐衝撃性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—	—	
12	耐温度サイクル		~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—	—	
13	寿命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。			—	—	—	mΩ	—	—	—	
		コンタクト	同上			—	—	—	mΩ	—	—	—	
14	耐腐食性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—	—	
15	耐硫化ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—	—	
16	耐亜硫酸ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—	—	
17	圧着コンタクトの引張強度		AWG 26			—	2	—	kgf	○	—	—	
			AWG 28			—	1	—	kgf	○	—	—	
			AWG 30			—	0.6	—	kgf	○	—	—	
備考													
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製品規格表		製品名		A3B-TA2630HC			
旧 CL		CL		図番		製品コード							
旧 図		SLC 4		—		—							

形別配布先

製図

担当

検図

査閲

承認

出国

生技 2.9.7 米村

生技 2.9.7 米村

生技 2.9.10 青藤

生技 2.9.11 内藤

製品規格表

製品名

A3B-TA2630HC

製品コード

CL550-0200-7△

製品名

SLC 4-80042

製品コード

CL550-0200-7△

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目