	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
4	-	改正	HJ.KIM	HJ.LEE	18.03.06	6	-	改正	YI.KIM	HJ.LEE	21.12.15
5	-	改正	YG.KIM	HJ.LEE	21.08.23		-				

使用規格		Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.1 Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document Revision 2.1b
定格	電流	1.25A Max. (電源用) (A1, A4, A9, A12, B1, B4, B5, B9, B12) 0.25A (その他)
	電圧	48V AC/DC
使用温度範囲		-40℃ ~ +105℃(温度上昇含め), 95% RH MAX.(結露無いこと)
保存温度範囲		-10℃ ~ +60℃(梱包状態), 15% ~ 70% RH

	項目	試験方法	規格	QT	AT
1	外観、構造、仕上げ	EIA 364-18 目視にて確認する。	物理的な破損が無いこと。	O	O
電気的性能					
2	接触抵抗	EIA 364-23 100mA(DC OR 1000Hz)以下で測定する。	初期 40mΩ以下 試験後、50mΩ以下	O	-
3	耐電圧	EIA 364-20 ① 未嵌合状態でB方法で測定する。 ② AC100Vの電圧を１分間印加する。	せん絡、絶縁破壊が無いこと。	O	-
4	絶縁抵抗	EIA 364-21 嵌合/未嵌合状態でDC 500Vで測定する。	100MΩ以上	O	-
機械的性能					
5	挿入力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。	5N to 20N (バージンプラグ使用)	O	-
6	抜去力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。	初期 : 8N to 20N 10,000回以後 : 6N to 20N (バージンプラグ使用)	O	-
7	繰り返し動作	EIA 364-09 10,000回の抜き差しを行う。 500±50回/hr	測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	O	-
8	ランダム振動	EIA 364-28 試験条件 VII, 試験文字 D 周波数 20-500 Hzで、 3軸方向 各15分 振動を加える。	1us以上の電気的瞬断がないこと。 測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	O	-

参考	製図	設計	検図	承認	出図
	H.J.KIM 16.08.03	KN.ICHIKAWA 16.08.03	HJ.LEE 16.08.03	TS.KANG 16.08.03	DEPT 21.12.15 ENG

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番	製品CLコード	製品名
JLC4-632149	CL 6240-0004-7	CX90B1-24P

HRS HIROSE KOREA.CO.,LTD	製品規格表	1/3

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	項目	試験方法	規格	QT	AT
環境的性能					
9	温度寿命	EIA 364-17, A方法 105℃に120時間放置する。	測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	O	–
10	温湿度サイクル	EIA 364-31 25℃±3℃から80%±3%RHで1時間 65℃±3℃から50%±3%RHで1時間 24サイクル試験を行う。	測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	O	–
11	温度サイクル	EIA 364-32, 試験条件 I -55℃で+105℃10サイクル試験を行う。	コネクタの破損が無いこと。 測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	O	–
12	はんだ付け性	EIA 364-52 はんだ付け部をはんだ槽245℃±5℃中に5秒間浸漬させる。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで濡れていること。	O	–
13	塩水噴霧	EIA 364-26 濃度5%の塩水、試験温度35℃中に48時間放置する。	コネクタの作動に影響を与える腐食が無いこと。 測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	O	–
14	はんだ耐熱性 （リフロー）	[図-1]のリフロー温度プロファイルにて２回リフローする。	リフロー前 0.10 以下 リフロー後 0.10 以下 絶縁部品の変形がないこと。 ブリスターとポップコーンの形状なきこと。	O	–

参　考



図-1　リフロープロファイル

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番	製品CLコード	製品名
JLC4-632149	CL 6240-0004-7	CX90B1-24P

Qualification Test Sequence Table

	試験項目	試験グループ							
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	外観、構造、仕上げ	O	O	O	O	O	O	O	O
2	接触抵抗	O	O	O	O	O		O	
3	耐電圧		O						
4	絶縁抵抗		O						
5	挿入力		O						
6	抜去力		O						
7	繰り返し動作		O						
8	ランダム振動	O							
9	温度寿命			O					
10	温湿度サイクル				O				
11	温度サイクル					O			
12	はんだ付け性						O		
13	塩水噴霧							O	
14	はんだ耐熱性 (リフロー)								O

参　考

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番	製品CLコード	製品名
JLC4-632149	CL 6240-0004-7	CX90B1-24P

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。