


数	訂正記事	設計	検図	年月日	数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	-40℃ ~ + 105℃			保存温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (Packed Condition)			
	電力	---W			特性インピーダンス	50Ω (0 to 6GHz)			
	特殊性	---			適合ケーブル	-			
性能									
項目		試験方法			規格			QT	AT
構造									
外観、構造、仕上げ		目視、寸法測定にて測定する。			図面と一致していること。			0	0
表示		目視にて確認する。						0	0
電気的特性									
接触抵抗		1 mA AC (Or 1,000Hz) の以下で測定する。			中心コンタクト : 30 mΩ 以下。 外部コンタクト : 30 mΩ 以下。			0	-
絶縁抵抗		DC 500 V で測定する。			100 MΩ 以上。			0	-
耐電圧		AC 500 V の電圧を1 分間印加する。			せん結、絶縁破壊が無いこと。			0	-
電圧定在波比		周波数 0 to 6 GHz。			VSWR 1.5 以下。			0	-
機械的特性									
繰り返し動作		30 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ② 部品の破損、亀裂、緩みなどはありません。			0	-
衝撃		加速動 980 m/s ² 、持速時間 6 ms の正弦半波で 3軸方向各 10 回試験する。			① 1 μs の電氣的破断がないこと。 ② 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			0	-
環境試験									
温度サイクル (注記 1)		温度 : -40±2 → 15~35 → +105±2 → 15~35 °C 時間 : 30 → 5 → 30 → 5 分 200 サイクル試験する。			① 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。			0	-
温湿度サイクル (注記 1)		温度 25±2 °C, 湿度 65 %, 25 h、10 回嵌合放置する。 			② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 ③ 絶縁抵抗 : 10 MΩ 以上。			0	-
備考				製図	設計	検図	承認	出図	
				G.S CHOI	G.S CHOI	D.G KIM	H.S KIM		
				20.05.29	20.05.29	20.05.29	20.05.29		
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 0: 適用項目									
HIROSE KOREA CO., LTD.			製品規格表			製品名			
						POK19-PR-PC(800)			
製品コード(旧式)		図番	製品コード						1
CL		JLC4-633116	CL 6341-0019-9-800						2

耐熱性 (注記 1)	温度 105±2 °C, 300 h 嵌合放置する。	① 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 ③ 接触抵抗 : 10 MΩ 以上。	0	-
耐湿性 (注記 1)	温度 85±2 °C, 湿度 85 %, 500 h 嵌合放置する。	① 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 ③ コネクタの動作に影響する腐食の証拠はありません。 ④ 接触抵抗 : 10 MΩ 以上。	0	-
塩水噴霧 (注記 1)	温度 35±2 °C、濃度 5±1 %の塩水、48 h 嵌合放置する。	① 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 ③ コネクタの動作に影響する腐食の証拠はありません。	0	-
二酸化硫黄 (注記 1)	濃度 10 PPM、温度 40±2 °C, 湿度 90~95 %, 24 h 放置する。		0	-
飛沫物抵抗 (注記 1)	1) 飛沫物 : JIS R5210(ポルトランド、セメント)、1.5 Kg 2) 毎 15 分で 10 秒間、1 h 放置する。	① 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 ③ 絶縁抵抗 : 10 MΩ 以上。	0	-
推奨温度プロファイル	リフロー条件 ピック温度 : 260 °C以下 30 秒以内。 リフロー温度 : 180 °C 60~120 秒以内。 3回以内。	① 端子が過度に緩んでいる場合の変形はありません。 ② 電氣的機能を損なう等の異常なきこと。	0	-
COMBINE VIBRATION CHARACTERISTICS				
複合試験 (注記 1)	温度 85±2°C, 湿度 90~95 %, 120 回 (45 分 : 0n, 15 分 : 0ff)。 振動加速度 4.4 g (43.12 m/s ²)。 周波数 20 ~ 200 Hz at 40 h, in 3 方向する。	① 1 μsの電氣的破断がないこと。 ② 接触抵抗 中心コンタクト : 50 mΩ 以下。 外部コンタクト : 50 mΩ 以下。 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	0	-
(注記 1) 10 回繰り返し試験以前 / 24 h 放置 試験後 2 h 放置				
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 O: 適用項目				
HIROSE KOREA CO., LTD.		製品規格表	製品名 POK19-PR-PC(800)	
製品コード(旧式) CL	図番 JLC4-633116	製品コード	CL 6341-0019-9-800	2/2