

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE









Fig.1 推奨ランドパターン寸法図








Fig.2 (Free)

注. 1. ( ) 寸法は参考値となります。
2. 本製品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細な梱包仕様は2/3、及び3/3を参照ください。
3 > 図示近傍にロット No.を示します。
4 > 実装部への過度なストレスを防ぐため、基板間をスペーサーで固定してください。
Table.1に推奨スペーサー高さを示します。
5 > めっき仕様は下表を参照ください。

製品名	めっき仕様
ER8-***P-0.8SV-*H	接点部 : Ni2.54μm + Au0.76μm
	実装部 : Ni1.25μm + Sn3.81μm
ER8-***P-0.8SV-*H(10)	接点部 : Ni1.25μm + Au0.25μm
	実装部 : Ni1.25μm + Sn2.54μm

プラグ	レセプタクル	スペーサー高さ (X)
ER8-***P-0.8SV-2H(**)	ER8-***S-0.8SV-5H(**)	7.15
	ER8-***S-0.8SV-7H(**)	9.15
ER8-***P-0.8SV-5H(**)	ER8-***S-0.8SV-5H(**)	10.15
	ER8-***S-0.8SV-7H(**)	12.15

Table1 スペーサー高さ

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	POLYIMIDE	(吸着テープ)			
2	銅合金	5 >	5	PE	(カバーテープ)
1	LCP	ブラック, UL94V-0	4	PS	(エンボステープ)

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△1	1	DIS-F-00006543	TF. SUGAWARA	NH. TAMAI	20200826


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	MK. EZAKI	20170325	DRAWING NO. ADC-371040-00-00
CHECKED	MK. EZAKI	20170325	PART NO. ER8-***P-0.8SV-*H(**)
DESIGNED	TF. SUGAWARA	20170325	
DRAWN	TF. SUGAWARA	20170325	CODE NO. CL625 △1 1/3

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

テープ幅 ： 32㎜ 以上

引き出し方向








Fig.4 (Free)

HRS DRAWING FOR REFERENCE






Fig.3 リール状態寸法図（Free）

テープ幅 ： 24mm

引き出し方向





DRAWING NO.	ADC-371040-00-00
PART NO.	ER8-***P-0.8SV-*H(**)
CODE NO.	CL625

1 2/3

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

製品名	HRS No.	極数（N）	寸法											平坦度	入数/リール
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
ER8-10P-0.8SV-2H(**)	CL625-0008-8-**	10	10	6.8	3.2	1.605	5.965	10.3	8.03	11.5	-	24	24.4	30.4	0.1 Max	450
ER8-20P-0.8SV-2H(**)	CL625-0011-0-**	20	14	10.8	7.2	1.605	5.965	14.3	8.03	14.2	28.4	32	32.4	38.4	0.1 Max	475
ER8-30P-0.8SV-2H(**)	CL625-0012-0-**	30	18	14.8	11.2	1.605	5.965	18.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	475
ER8-40P-0.8SV-2H(**)	CL625-0013-0-**	40	22	18.8	15.2	1.605	5.965	22.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-50P-0.8SV-2H(**)	CL625-0009-0-**	50	26	22.8	19.2	1.605	5.965	26.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-60P-0.8SV-2H(**)	CL625-0017-0-**	60	30	26.8	23.2	1.605	5.965	30.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-70P-0.8SV-2H(**)	CL625-0021-0-**	70	34	30.8	27.2	1.605	5.965	34.3	8.03	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	350
ER8-80P-0.8SV-2H(**)	CL625-0022-0-**	80	38	34.8	31.2	1.605	5.965	38.3	8.03	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.12 Max	350
ER8-100P-0.8SV-2H(**)	CL625-0023-0-**	100	46	42.8	39.2	1.605	5.965	46.3	8.03	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	350
ER8-120P-0.8SV-2H(**)	CL625-0003-4-**	120	54	50.8	47.2	1.605	5.965	54.3	8.03	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	375
ER8-10P-0.8SV-5H(**)	CL625-0024-0-**	10	10	6.8	3.2	4.605	8.905	10.3	11	11.5	-	24	24.4	30.4	0.1 Max	325
ER8-20P-0.8SV-5H(**)	CL625-0025-0-**	20	14	10.8	7.2	4.605	8.905	14.3	11	14.2	28.4	32	32.4	38.4	0.1 Max	325
ER8-30P-0.8SV-5H(**)	CL625-0026-0-**	30	18	14.8	11.2	4.605	8.905	18.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	325
ER8-40P-0.8SV-5H(**)	CL625-0020-0-**	40	22	18.8	15.2	4.605	8.905	22.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	250
ER8-50P-0.8SV-5H(**)	CL625-0027-0-**	50	26	22.8	19.2	4.605	8.905	26.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	250
ER8-60P-0.8SV-5H(**)	CL625-0019-0-**	60	30	26.8	23.2	4.605	8.905	30.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	250
ER8-70P-0.8SV-5H(**)	CL625-0028-0-**	70	34	30.8	27.2	4.605	8.905	34.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	250
ER8-80P-0.8SV-5H(**)	CL625-0029-0-**	80	38	34.8	31.2	4.605	8.905	38.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.12 Max	250
ER8-100P-0.8SV-5H(**)	CL625-0030-0-**	100	46	42.8	39.2	4.605	8.905	46.3	11	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	250
ER8-120P-0.8SV-5H(**)	CL625-0031-0-**	120	54	50.8	47.2	4.605	8.905	54.3	11	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	250

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Table2 寸法一覧

HRS	DRAWING NO.	ADC-371040-00-00
	PART NO.	ER8-***P-0.8SV-*H(**)
	CODE NO.	CL625