








訂正記事		担当検図	年月日	訂正記事	担当検図	年月日
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD
△ 2	RE-F-09821	中村	04.06.07			
△						
△						
△						



(20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100 極)



(26, 34, 50 区)

注

①	上段寸法は□ック開放寸法を示します。
②	() 内寸法は、参考値を示します。
③	** は極数を示します。

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
HIF6- 20PA-1, 27DS(71)	CL630-0051-2-71	20	30.95	11.43	24.55	18.75	21.59	43.55
HIF6- 26PA-1, 27DS(71)	CL630-0052-5-71	26	34.76	15.24	28.36	22.56	25.40	47.36
HIF6- 32PA-1, 27DS(71)	CL630-0053-8-71	32	38.57	19.05	32.17	26.37	29.21	51.17
HIF6- 34PA-1, 27DS(71)	CL630-0054-0-71	34	39.84	20.32	33.44	27.64	30.48	52.44
HIF6- 40PA-1, 27DS(71)	CL630-0055-3-71	40	43.65	24.13	37.25	31.45	34.29	56.25
HIF6- 50PA-1, 27DS(71)	CL630-0056-6-71	50	50.00	30.48	43.60	37.80	40.64	62.60
HIF6- 52PA-1, 27DS(71)	CL630-0057-9-71	52	51.27	31.75	44.87	39.07	41.91	63.87
HIF6- 60PA-1, 27DS(71)	CL630-0058-1-71	60	56.35	36.83	49.95	44.15	46.99	68.95
HIF6- 68PA-1, 27DS(71)	CL630-0059-4-71	68	61.43	41.91	55.03	49.23	52.07	74.03
HIF6- 80PA-1, 27DS(71)	CL630-0060-3-71	80	69.05	49.53	62.65	56.85	59.69	81.65
HIF6-100PA-1, 27DS(71)	CL630-0061-6-71	100	81.75	62.23	75.35	69.55	72.39	94.35

3	ステンレス		4~7	黄銅	接 触 部 : 金めっき0.2μm min フィッパ部 : 銅すめっき2μm min
1,2	PBT樹脂	クロ	UL94V-0		下 地 : ニッケルめっき2.5μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
備 考			製 図		
REMARKS			製 図 DRAWN	担 当 DESIGNED	校 閲 CHECKED
			HIF 04.02.09 鈴木	HIF 04.02.10 中村	HIF 04.02.12 山口
			HIF 04.02.09 鈴木	HIF 04.02.10 中村	HIF 04.02.12 大川
			出 図 RELEASED		
旧製品コード CODE NO. (COLD) CL	図番 DRAWING NO.	尺 度 SCALE	製品名 PART NO.	HIF6-**PA-1.27DS(71)	
	ADC3-151847-21	FREE	製品コード CODE NO.		
		単位 UNITS	1/1		
		mm	CL630		
			HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		