

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）	
	電 圧	AC/DC 100V	適合コネクタ	DF50A-*S-1C DF50(S)-*DS-1C	
	電 流 $\triangle$	AWG 28 : 2.0 A/pin AWG 30 : 0.9 A/pin	適合電線	AWG28～30 被覆外径：φ0.58mm $\triangle$	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	20mV 以下、1 mA（DC又は 1000 Hz） で測定する。	30 mΩ 以下	○	—
機械的 性能	単体挿抜力	T=0.15±0.002のゲージにて規格値を 満足すること。	差込力 1.0 N以下 引抜力 0.08 N以上	○	—
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：50 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	引張り強度	芯線のみを圧着した状態で測定する。	AWG28：10N以上 AWG30：8N以上		
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗：50 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗：50 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考 （注1）通電時の温度上昇を含む。 （注2）結露のないこと。 （注3）未使用品の梱包状態に適用。 $\triangle$					
	$\triangle$ の数	訂正記事	設計	検図	年月日
$\triangle$	3	DIS-H-00010571	HT. SATO	SZ. ONO	20210823
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			承認	KI. AKIYAMA	20140109
			検 図	HK. UMEHARA	20140108
			担 当	KY. SHIMAKURA	20140108
			製 図	MI. SAKIMURA	20140106
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-335648-01	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF50K-2830SCFA	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0665-0017-8-00	$\triangle$ 1/1