






Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨パターン図（実装面側）（FREE）

メタルマスク開口部推奨加工図（FREE）


メタルマスク厚さ：0.1mm



嵌合状態図（5：1）



A（10：1）






注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1mm。

2. 部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますので、ご注意ください。

3. フレキシ基板に実装する際は問い合わせてください。

3	りん青銅	全面：すずめっき 1μm MIN 下地：銅めっき0.3μm MIN	6	PS	リール、BLACK
2	黄銅	接触部：金めっき0.05μm MIN リード部：金めっき0.05μm MIN 下地：ニッケルめっき 1μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ、CLEAR
1	LCP	BLACK, UL94V-0	4	PS	エンボステープ、CLEAR
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	訂 正 記 事 DIS-H-005904	設 計 ST. SATO	検 図 OM. MIYAMOTO
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : KI. AKIYAMA	10. 09. 27	図番 : ADC3-329671-01	
		検 図 : OM. MIYAMOTO	10. 09. 24	製品名 : DF50A-10P-1V(51)	
		設 計 : TT. OHSAKO	10. 09. 24	製品コード : CL665-1017-3-51	
		製 図 : TT. OHSAKO	10. 09. 24		



注4. 1リール 1000個巻きとなります。

5 JIS C 0806に基づいています。(自動実装部品のパッケージング)

6. () 内の寸法は参考寸法です。

7 丸穴のセンターと長穴のセンターの位置ずれは
MAX0.05mm

HRS

図番:	ADC3-329671-01
製品名:	DF50A-10P-1V(51)
製品コード	CL665-1017-3-51

1

2

2