









製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
CL537-0493-0-51	20	7.2	4.5	5.3	5.7	5.3	8.1
CL537-0494-0-51	30	9.7	7.0	7.8	8.2	7.8	10.6
CL537-0495-0-51	36	11.2	8.5	9.3	9.7	9.3	12.1
CL537-0496-0-51	40	12.2	9.5	10.3	10.7	10.3	13.1
CL537-0497-0-51	50	14.7	12.0	12.8	13.2	12.8	15.6
CL537-0498-0-51	60	17.2	14.5	15.3	15.7	15.3	18.1




②  部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。


③ 補強金具の向きは下図のどちらか一方となります。



2	りん青銅	接触部:金めっき 0.2μm MIN	7	PS	補強カラー, CLEAR
		接合部:金めっき 0.015μm MIN	6	PS	プラスチックリール, BLACK
		下 地:ニッケルめっき 2μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
			4	PS	エンボステープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK, UL94V-0	3	黄銅	すずめっき 2μm MIN 下地:ニッケルめっき 1μm MIN
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数 0	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : WR. FUKUCHI 20200702		図番: ADC-390684-51-77				
		検 図 : TS. MIYAZAKI 20200702		製品名: DF12NB(3.5)-*DP-0.5V(51)				
		設 計 : RN. IIDA 20200702		製品コード CL537				
		製 図 : RN. IIDA 20200702		 1				

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS	図番:	ADC-390684-51-77	
	製品名:	DF12NBC(3.5)-*DP-0.5V(51)	
	製品コード	CL537	 2/2