



Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





F−F（10：1）













製品コード	極数	A	B	C	D	E
CL537-0599-0-51	20	7.2	4.5	5.3	5.7	5.3
CL537-0699-0-51	30	9.7	7.0	7.8	8.2	7.8
CL537-0872-0-51	32	10.2	7.5	8.3	8.7	8.3
CL537-0873-0-51	36	11.2	8.5	9.3	9.7	9.3
CL537-0874-0-51	40	12.2	9.5	10.3	10.7	10.3
CL537-0875-0-51	50	14.7	12.0	12.8	13.2	12.8
CL537-0876-0-51	60	17.2	14.5	15.3	15.7	15.3

推奨メタルマスク図（10：1）



推奨パターン図（10：1）



メタルマスク厚さ　：　120μm

HRS DRAWING FOR REFERENCE

注1　リード平坦度は、0．08mm以内となります。
2　斜線部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意下さい。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
2	リン青銅	接触部：金めっき 0.2μm min リード部：金めっき 0.015μm min その他（下地）：ニッケルめっき 2μm min	6	PS	補強カラー，CLEAR
			5	PS	プラスチックリール，BLACK
			4	ポリエステル	カバーテープ，CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK，UL94V-0	3	PS	エンボステープ，CLEAR


UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5：1	0				


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	WR. FUKUCHI	20200702
検図	TS. MIYAZAKI	20200702
設計	RN. IIDA	20200702
製図	RN. IIDA	20200702

図番：ADC-390691-51-77
製品名：DF12NC(4.0)-*DP-0.5V(51)
製品コード：CL537
0　1/2


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







製品コード	極数	G	H	J	K	L	M
CL537-0599-0-51	20	16	-	7.5	12.0	0.30	17.5
CL537-0699-0-51	30	24	-	11.5	12.0	0.38	25.5
CL537-0872-0-51	32	24	-	11.5	12.0	0.30	25.5
CL537-0873-0-51	36	24	-	11.5	8.0	0.30	25.5
CL537-0874-0-51	40	24	-	11.5	12.0	0.38	25.5
CL537-0875-0-51	50	24	-	11.5	8.0	0.30	25.5
CL537-0876-0-51	60	32	28.4	14.2	12.0	0.30	33.5

HRS DRAWING FOR REFERENCE





引き出し方向



注3　1リール　1000個梱包となります。
4　引き出し初め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
5　テープ幅32㎜には図示の通りスプロケット穴を設けております。
6　カバーテープの剥離強度はJIS C 0806,IEC 60286-3 に準拠しております。
7　梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS	図番：	ADC-390691-51-77
	製品名：	DF12NC(4.0)-*DP-0.5V(51)
	製品コード	CL537