











製品コード	極数(＊)	A	B	C	D	E	F
CL537-0877-0-51	20	7.2	4.5	5.3	5.7	5.3	8.1
CL537-0878-0-51	30	9.7	7.0	7.8	8.2	7.8	10.6
CL537-0879-0-51	36	11.2	8.5	9.3	9.7	9.3	12.1
CL537-0880-0-51	40	12.2	9.5	10.3	10.7	10.3	13.1
CL537-0881-0-51	50	14.7	12.0	12.8	13.2	12.8	15.6
CL537-0882-0-51	60	17.2	14.5	15.3	15.7	15.3	18.1




メタルマスク厚さ：120 μm

注1 リード平坦度は金具を含めて、0.08mm以内となります。

2部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

③ 補強金具の向きは下図のどちらか一方となります。



			7	PS	補強用カラー, CLEAR
			6	PS	プラスチックリール, BLACK
2	リン青銅	接触部:金めっき 0.2μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
		接合部:金めっき 0.015μm MIN	4	PS	エンボステープ, CLEAR
		下地 : ニッケルめっき 2μm MIN	3	黄銅	すずめっき 2μm MIN
1	ポリアミド樹脂	BLACK・UL94V-0			下地:ニッケルめっき 1μm MIN
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考

UNITS mm		SCALE		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
		5 : 1						
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認	: WR. FUKUCHI		20200702	図番: ADC-390686-51-77 製品名: DF12NB(5.0)-*DP-0.5V(51) 製品コード CL537		
		検 図	: TS. MIYAZAKI		20200702			
		設 計	: RN. IIDA		20200702			
		製 図	: RN. IIDA		20200702			

1/2

