





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




嵌合状態図(5:1)



推奨基板パターン(5:1)




並列配置時推奨パターン図(5:1)



メタルマスク開口部 推奨加工図(5:1)

メタルマスク厚: 0.1mm




警告

本製品は絶縁物がありませんので、通電中にコネクタに触れることが絶対に無い様にして下さい

- 注 1. リード平坦度は、MAX0.1mm
2. () 内の寸法は参考寸法です。
3 IEC 60664 および JIS C 60664「電圧実効値 300Vにおけるプリント配線材料 必要沿面距離」より、推奨パッド間寸法: 1.6mm以上にて配置した場合に定格電圧300Vを適用。
4 図示する方向に関しては製造上の嵌合クリアランスおよび、圧着加工時の製造公差を含めて、認証規格推奨沿面距離よりも+0.4mm以上の距離を確保して下さい。
5 図示する箇所に他部品の銅箔パターンをレイアウトすることはお控え下さい。やむを得ず銅箔パターンを引く場合は、必ずレジストを設けて下さい。

1	銅合金	表面: 錫めっき 1μm 下地: 銅めっき 0.5μm	4	PS	リール, Black
			3	POLYESTER	エンボ' スカハ' ーテーフ', Clear
部番	材 質	処 理 , 備 考	2	PS	エンボ' スキャリアテーフ', Clear
			部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10:1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-H-008759	設 計 SZ. ONO
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			検 図 HK. UMEHARA	検 図 HK. UMEHARA	年月日 14. 05. 16
			設 計 SZ. ONO	設 計 SZ. ONO	年月日 14. 05. 16
承認 : KI. AKIYAMA 14. 05. 07 検 図 : HK. UMEHARA 14. 05. 07 設 計 : SZ. ONO 14. 05. 07 製 図 : SZ. ONO 14. 05. 07			図番 : ADC3-356514-01	製品名 : DF59M-1S-H<21>	製品コード : CL667-0041-5-21
			製 図 : SZ. ONO 14. 05. 07	製品コード : CL667-0041-5-21	製 図 : SZ. ONO 14. 05. 07

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS

図番:	ADC3-356514-01
製品名:	DF59M-1S-H(21)
製品コード	CL667-0041-5-21

1/2