



Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注3 1リール 1000個梱包となります。
- 4 引き出し初め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
- 5 20~40極の送り穴は片側だけとなります。(図面上部 $\phi 1.5$ 穴)
- 50極以上の送り穴は図のように両側につきます。
- 6 カバートープの剥離強度はJIS C 0806に準拠しております。
- 7 キャビティ数のうち1箇所を重なり防止形状ポケットとしております。
- 8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

製品コード	極数	K	L	M	N	P
CL683-0062-4-57	20	24	-	11.5	10.3	25.5
CL683-0063-7-57	30	24	-	11.5	12.8	25.5
CL683-0064-0-57	40	24	-	11.5	15.3	25.5
CL683-0065-2-57	50	32	28.4	14.2	17.8	33.5
CL683-0066-5-57	60	32	28.4	14.2	20.3	33.5
CL683-0067-8-57	70	44	40.4	20.2	22.8	45.5
CL683-0068-0-57	80	44	40.4	20.2	25.3	45.5

HRS	図番:	ADC3-162133-77
	製品名:	DF17B(4.0)-*DS-0.5V(57)
	製品コード	CL683-

