



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









推奨基板パターン寸法






A-A(10:1)



注 1 リード平坦度：0.1mm MAX
2 ▨ 部にパターンがあり、レジスト処理が行われていない場合、
コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意下さい。

嵌合図



嵌合相手およびスタッキング高さ（h） (mm)

ヘッダー品名 ＼ レセプタクル品名	DF17#(3.0)-80DS-0.5V(**)	DF17#(4.0)-80DS-0.5V(**)
DF17(2.5)-80DP-0.5V(57)	5.5	6.5

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	ポリアミド樹脂 (PA6T)	BEIGE, UL94V-0
1	りん青銅	接触部：金めっき 0.1μm min リード部：すずめっき 1μm min 下地 ：ニッケルめっき 1μm min


NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
7	PS	補強用カラー, CLEAR
6	PS	プラスチックリール, BLACK
5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
4	PS	エンボスキャリアテープ, CLEAR
3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min


UNITS	SCALE	NO.	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : WR. FUKUCHI	20200204	DRAWING NO. ADC-161802-57-00
	CHECKED : TS. MIYAZAKI	20200204	PART NO. DF17(2.5)-80DP-0.5V(57)
	DESIGNED : KT. KUSAKA	20200204	CODE NO. CL683-0168-5-57
	DRAWN : MN. SATOH	20200204	0 1/2


HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







リール形状および寸法（FREE）



C-C



D-D（FREE）



注3　1リール　1000個梱包となります。
4　引き出し初め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
5　エンボス梱包仕様は JIS C 0806（IEC 60286-3）に準拠しております。
6 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-161802-57-00
	PART NO.	DF17(2.5)-80DP-0.5V(57)
	CODE NO.	CL683-0168-5-57

△0　2/2