


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





K−K（10：1）




推奨基板パターン寸法









HRS DRAWING FOR REFERENCE


製品コード	極数	A	B	C	D	E	F	G	H	J
CL683-0002-2-57	20	10	6.8	5.5	4.5	9.8	8.2	7	10.4	7.6
CL683-0241-3-57	26	11.5	8.3	7	6	11.3	9.7	8.5	11.9	9.1
CL683-0003-5-57	30	12.5	9.3	8	7	12.3	10.7	9.5	12.9	10.1
CL683-0004-8-57	40	15	11.8	10.5	9.5	14.8	13.2	12	15.4	12.6
CL683-0005-0-57	50	17.5	14.3	13	12	17.3	15.7	14.5	17.9	15.1
CL683-0006-3-57	60	20	16.8	15.5	14.5	19.8	18.2	17	20.4	17.6
CL683-0007-6-57	70	22.5	19.3	18	17	22.3	20.7	19.5	22.9	20.1
CL683-0008-9-57	80	25	21.8	20.5	19.5	24.8	23.2	22	25.4	22.6

注 1 リード平坦度：0.1mm MAX
2 ▨ 部にパターンがあり、レジスト処理が行われていない場合、
コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意下さい。

嵌合相手およびスタッキング高さ（h） （mm）

ヘッダー品名 ＼ レセプタクル品名	DF17#(3.0)-*DS-0.5V(57)
DF17#(2.0)-*DP-0.5V(57)	5
DF17#(4.0)-*DP-0.5V(57)	7

嵌合図



部番	材質	処理，備考
2	ポリアミド樹脂（PA6T）	NUTURAL(BEIGE),UL94V-0
1	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min リード部:金めっき 0.02μm min 下地 :ニッケルめっき 1μm min

部番	材質	処理，備考
7	PS	補強用カラー，CLEAR
6	PS	プラスチックリール，BLACK
5	ポリエステル	カバーテープ，CLEAR
4	PS	エンボステープ，CLEAR
3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min


UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5：1	1 3	DIS-H-008322	KR.AJITO	YH.MICHIDA	13.11.20


承認	KH.IKEDA	11.12.12
検図	TS.MIYAZAKI	11.12.12
設計	YH.MICHIDA	11.12.12
製図	MS.SATO	11.12.08

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.


図番：ADC3-162127-77
製品名：DF17(3.0)-*DS-0.5V(57)
製品コード：CL683
1/2


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





リール形状（FREE）






品名ラベル詳細

生産月日	年　月　日
図　番	CL683−****−*−57
品　名	DF17(3.0)−*DS−0.5V(57)
納入数量	1000 Ko
納入者	ヒロセ電機（株）


T−T（FREE）



製品コード	極数	L	M	N	P	Q
CL683-0002-2-57	20	24	−	11.5	10.3	25.5
CL683-0241-3-57	26	24	−	11.5	11.8	25.5
CL683-0003-5-57	30	24	−	11.5	12.8	25.5
CL683-0004-8-57	40	24	−	11.5	15.3	25.5
CL683-0005-0-57	50	32	28.4	14.2	17.8	33.5
CL683-0006-3-57	60	32	28.4	14.2	20.3	33.5
CL683-0007-6-57	70	44	40.4	20.2	22.8	45.5
CL683-0008-9-57	80	44	40.4	20.2	25.3	45.5

引き出し方向

S−S



注3　1リール　1000個梱包となります。
4　引き出し初め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
5　20〜40極の送り穴は片側だけとなります。（図面上部　Ø1.5穴）
50極以上の送り穴は図のように両側につきます。
1 6　カバーテープの剥離強度はJIS C 0806(IEC 60286-3)に準拠しております。
7　キャビティ数のうち1箇所を重なり防止形状ポケットとしております。
8　梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	図番：	ADC3-162127-77
	製品名：	DF17(3.0)-*DS-0.5V(57)
	製品コード	CL683
		1 2/2