

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						
準 処 規 格													
定 格		電 圧 (V)	— ~ —	AC — V	—		適合ケーブル	ULSTYLE 1007, AWG #30					
		電 流 (V)	— ~ —	— A	—		使用温度範囲	— °C ~ — °C					
		電 力	—				適合端子品名	DF1B-30PC, DF1B-30PCB					
		特 殊 性	—				—						
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC3-80123 及び準拠規格に適合のこと。				—	—	—	—	○	○	
2	表 示		同 上				—	—	—	—	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	—	MΩ	—	—	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—	—	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				—	—	—	—	—	—	
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				—	—	—	gf	—	—	
		規格値を満足すること。				—	—	—	kgf	—	—		
9	耐 湿 性	温度 °C湿度 % 時間で				高湿時	—	—	—	MΩ	—	—	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	—	—	—	MΩ	—	—	
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
12	耐 温 度 サ イ ク ル		~ °C, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	同 上				—	—	—	mΩ	—	—	
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
17	圧着ジャンクの引張強度		AWG #30				—	—	1.0	kgf	○	—	
備 考													
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
							生技 2.7.5 米村	生技 2.7.5 米村	生技 2.7.5 齊藤		生技 2.8.31 内藤		
							製 品 規 格 表			製 品 名	DF1B-TA30PHC		
旧 CL	CL	—		図 番	SLC4-80056-		製 品 コード	CL 550-0210-0-					
旧 図	SLC4	—											

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目