


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品








推奨基板寸法図












嵌合状態図

注１　推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
：　遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数　：　2回
ピーク温度　：　250℃
230℃以上　：　20～40s
プリヒート温度　：　150～180℃
90～120s
２　手ハンダ／ハンダごて温度
：280～300℃　2s以内
３　端子平坦度は0.1㎜以下．
４　推奨基板厚はT=1.6㎜とする．
５　推奨はんだ厚0.15㎜とする．



NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	6	ポリエステル	
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	5	ポリスチレン	
1	PA	黒 UL94V-0	4	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min

UNITS	SCALE	NO.	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0					


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HK. UMEHARA 20181108	DRAWING NO.	ADC-368633-00-00
	CHECKED : HH. TSUKUMO 20181108	PART NO.	ZE05-24DP-2H
	DESIGNED : YH. MAMADA 20181108	CODE NO.	CL752-2107-0-00
	DRAWN : MN. SATOH 20181108		0 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図



リール詳細寸法




入り数：300個/リール

HRS DRAWING FOR REFERENCE

段ボール寸法

W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H= (80) (mm)



HRS	DRAWING NO.	ADC-368633-00-00
	PART NO.	ZE05-24DP-2H
	CODE NO.	CL752-2107-0-00 ⚠0 2/2