








Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品



嵌合状態図



- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアータンク中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s △
2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
3 端子平坦度は0.1mm以下。
4 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
5 推奨はんだ厚0.15mmとする。




2	黄銅	表面 すずめっき 1μm min	5	ポリエステル	
		下地 ニッケルめっき 1μm min	4	ポリスチレン	
1	PA	黒 UL94V-0	3	黄銅	表面 すずめっき 1μm min
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS	NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2:1	COUNT 4		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00003979
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA		20171207	DRAWING NO. ADC-373528-00-00
		CHECKED : HK. UMEHARA		20171207	PART NO. ZE05H-2P-2H
		DESIGNED : TY. ISHIGURO		20171207	CODE NO. CL752-2109-0-00
		DRAWN : YONGMUN LEE		20171207	
		DESIGNED : YONGMUN LEE		20171207	
		CHECKED : YONGMUN LEE		20171207	
		APPROVED : YONGMUN LEE		20171207	


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図




リール詳細寸法



入り数：300個/リール

段ボール寸法

W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H=(51) (mm)



HRS	DRAWING NO.	ADC-373528-00-00		
	PART NO.	ZE05H-2P-2H		
	CODE NO.	CL752-2109-0-00		
			2	2