










May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品




- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアータンク中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s △
2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
3 端子平坦度は0.1mm以下。
4 推奨基板厚はT=1.6mmとする。△
5 推奨はんだ厚0.15mmとする。




				5		ポリエステル							
2	黄銅	表面 すずめっき 1μm min		4		ポリスチレン							
		下地 ニッケルめっき 1μm min		3		黄銅		表面 すずめっき 1μm min					
1	PA	黒 UL94V-0						下地 ニッケルめっき 1μm min					
NO.		MATERIAL		FINISH . REMARKS		NO.		MATERIAL		FINISH . REMARKS			
UNITS mm				SCALE 2 : 1				COUNT 8	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00003979		DESIGNED YONGMUN LEE	CHECKED HH. TSUKUMO	DATE 20181119
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED :HK. UMEHARA		20170912		DRAWING NO. ADC-373529-00-00					
				CHECKED :HK. UMEHARA		20170912		PART NO. ZE05H-4P-2H					
				DESIGNED :AH. EDASHIGE		20170911		CODE NO. CL752-2110-0-00					
				DRAWN :MN. SATOH		20170911							


梱包仕様



梱包仕様図



リール詳細寸法



入り数：300個/リール

段ボール寸法

W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H= (51) (mm)

