







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品



推奨基板寸法図



- 注1 推奨温度プロフィール (右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エア-大気中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s △
2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
3 端子平坦度は0.1mm以下。
4 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
5 推奨はんだ厚0.15mmとする。




2	黄銅	表面 すずめっき 1μm min	5	ポリエステル	
		下地 ニッケルめっき 1μm min	4	ポリスチレン	
1	PA	黒 UL94V-0	3	黄銅	表面 すずめっき 1μm min
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS	NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 4		DESCRIPTION OF REVISIONS
DIS-T-00003979		DESIGNED YONGMUN LEE		CHECKED HH. TSUKUMO	
DATE 20181119		APPROVED : HK. UMEHARA 20180906		DRAWING NO. ADC-384366-00-00	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CHECKED : HH. TSUKUMO 20180906		PART NO. ZE05-5P-2H	
		DESIGNED : YH. MAMADA 20180905		CODE NO. CL752-2121-0-00	
		DRAWN : MN. SATOH 20180905		1/2	


Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図




リール詳細寸法



入り数 : 300個/リール

段ボール寸法

W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H=(51) (mm)



ASSEMBLY DRAWING

HRS

DRAWING NO.	ADC-384366-00-00
PART NO.	ZE05-5P-2H
CODE NO.	CL752-2121-0-00

1/2