









Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品



- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアータンク中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s
- 2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
- 3 端子平坦度は0.1mm以下。
- 4 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
- 5 推奨はんだ厚0.15mmとする。





2	黄銅	表面 : すずめっき 1μm min	5	ポリエステル	
		下地 : ニッケルめっき 1μm min	4	ポリスチレン	
1	PA	グレー UL94V-0	3	黄銅	表面 : すずめっき 1μm min 下地 : ニッケルめっき 1μm min
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00006235	DESIGNED YH. MAMADA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA	20190607	DRAWING NO.	ADC-387374-00-00
		CHECKED : HK. UMEHARA	20190607	PART NO.	ZE05H-4P-2H(A)
		DESIGNED : YH. MAMADA	20190607	CODE NO.	CL752-2127-0-00
		DRAWN : MINTAE KANG	20190607		


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図




リール詳細寸法



入り数 : 300個/リール

段ボール寸法

W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H=(51) (mm)



HRS

DRAWING NO.	ADC-387374-00-00
PART NO.	ZE05H-4P-2H(A)
CODE NO.	CL752-2127-0-00

1/2