







Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品




嵌合状態図




推奨基板寸法図




- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
: 遠赤外線、エアータンク中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s
- 2 手ハンダ/ハンダごて温度
: 280~300℃ 2s以内
- 3 端子平坦度は0.1mm以下。
- 4 推奨基板厚は1.6mmとする。
- 5 推奨はんだ厚0.15mmとする。
- 6 : パターン禁止エリア




					6	ポリイミド	吸着テープ	
					5	ポリエステル		
2	黄銅	表面 すずめっき 1μm min			4	ポリスチレン		
		下地 ニッケルめっき 1μm min			3	黄銅	表面 すずめっき 1μm min	
1	PA	黒 UL94V-0						下地 ニッケルめっき 1μm min
NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS				SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	
mm				2 : 1		2	DIS-T-00006748	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA		20180416		DRAWING NO. ADC-376503-00-00		
		CHECKED : AH. EDASHIGE		20180416		PART NO. ZE05H-4P-2V		
		DESIGNED : TY. ISHIGURO		20180416		CODE NO. CL752-2310-0-00		
		DRAWN : TY. ISHIGURO		20180416		 1		
								

梱包仕様


梱包仕様図



リール詳細寸法



段ボール寸法



W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H= (51) (mm)