


ELV, RoHS適合品



0.64 ±0.3


0.64 ±0.3

19.31 ±0.5

22.51 ±0.5


5.3 ±0.1

△梱包荷姿寸法




W=570mm
D=570mm
H= 60mm

△梱包リール (FREE)



(30)



注 1. 本製品は15,000本巻きとする。

2. 梱包品の取り扱いについては、ATAD-T0946-00「圧着端子リール梱包品取扱説明書」をご参照ください。

△ 3. ご使用前に、必ず取り扱い作業手順書 ATAD-T0668-00 および ATAD-T0670-00 をご参照下さい。

1	銅合金	表面：すずめっき 1μm min 下地：銅めっき 0.3μm min						
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
UNITS mm		SCALE 5:1	COUNT △ 4	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00018293	DESIGNED AS. SHIBAHARA	CHECKED TY. MOGI	DATE 2023. 06. 03	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA	2018. 06. 07	DRAWING NO.	ADC-372040-00-00			
		CHECKED : HH. TSUKUMO	2018. 06. 07	PART NO.	ZE064-2022PCF			
		DESIGNED : AS. SHIBAHARA	2018. 06. 07	CODE NO.	CL0753-2002-0-00			
		DRAWN : GYEONGMIN LEE	2018. 06. 07					△ 1/1